

# Nonin

## Nonin sensor


### Toepassing

De soft sensoren van Nonin bieden de ultieme flexibiliteit bij pulse-oximetrie, zowel bij een kortdurende controle als continue monitoring. De meting verloopt zo comfortabel mogelijk voor de patiënt door een optimale drukverdeling.

Dankzij Nonin PureLight® sensortechnologie en PureSAT® signaalverwerking zijn de resultaten consistent, zelfs onder moeilijke omstandigheden zoals lage perfusie.

### Productinformatie

- Herbruikbaar (reusable)
- Nonin PureLight® sensortechnologie en PureSAT® signaalverwerking



## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                                             | Binnendoos | Overdoos  | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|
| 3052246   | NONIN SENSOR SOFT VOOR WRISTOX2 SMALL 0.3M 8000SS        | 1 st.      | 1 x 1 st. |           |         |
| 3052248   | NONIN SENSOR SOFT VOOR WRISTOX2 MEDIUM 0.3M 8000SM       | 1 st.      | 1 x 1 st. |           |         |
| 3052249   | NONIN SENSOR SOFT VOOR WRISTOX2 LARGE 0.3M 8000SL        | 1 st.      | 1 x 1 st. |           |         |
| 3043687   | NONIN SENSOR SOFT FINGERCLIP SPO2 SMALL PG/SPG 55 30 10  | 1 st.      | 1 x 1 st. |           |         |
| 3043688   | NONIN SENSOR SOFT FINGERCLIP SPO2 MEDIUM PG/SPG 55 30 20 | 1 st.      | 1 x 1 st. |           |         |
| 3043689   | NOX WRISTOX SPO2 SENSOR SOFT L 8000SL                    | 1 st.      | 1 x 1 st. |           |         |

| Bestelnr. | Omschrijving                                 | Binnendoos | Overdoos  | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|----------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|
| 3061014   | NOX FLEX SENSOR ADULT + FLEXIWRAPS<br>553130 | 1 st.      | 1 x 1 st. |           |         |