

## Derungs Halux N30 lamp


### Toepassing

Onderzoekslamp met kniparm. Snel schoon te maken dankzij de gesloten constructie.

### Productinformatie

- Onderhoudsvrij
- Hoogwaardig materiaal en duurzame led-technologie
- Veilige en eenvoudige plaatsing
- Lichtvermogen 30.000 lux @ 0,5 m
- Groot homogeen lichtveld voor optimaal visueel comfort
- Verlichtingsveld Ø 18 cm @ 0,5 m
- Kleurtemperatuur Fix: 4.400 K
- Traploos dimbaar
- Externe netvoeding
- Voldoet aan de normatieve eisen van NEN-EN-IEC 60601-1 & NEN-EN-IEC 60601-2-41

Exclusief railklem, artikel 3008042



## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                                             | Binnendoos | Overdoos  | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|
| 1700871   | DERUNGS HALUX N30 ONDERZOEKSLAMP<br>D15.994.000-00806677 | 1 st.      | 1 x 1 st. |           |         |